



## Clé dynamométrique avec embout emboîtable carré, Couple maximal: 130Nm



### Données de commande

N° commande	657205 130
GTIN	2050002047297
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Clés dynamométriques robustes, compactes, à un bras, pré réglables sur vernier et à déclenchement automatique. La précision demeure constante au-delà de nombreux serrages, puisque toutes les pièces d'usure sont réalisées dans un matériau de haute qualité et que la tige courbée ne supporte qu'une charge brève lors du travail. Boîtier et poignée réalisés dans des tubes robustes à section rectangulaire. Verniers réglables. **Serrage à gauche par emboîtement d'outils.**

Avec **embout emboîtable carré**. **Unités de mesure:** Nm, lbfft.

#### Fonctionnement:

**Réglage:** rapide du couple par curseur. La valeur réglée est fixée par une touche de blocage dans la poignée.

Réglage rapide du couple grâce à un curseur. La valeur réglée est fixée par une touche d'arrêt dans la poignée.

#### Utilisation:

Puisque le couple peut être modifié rapidement, la clé est idéale pour les réparations et petites séries.

#### Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Données d'utilisation:

#### Légende du schéma et de la formule:

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$L_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

#### Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

## Description technique

Affichage	analogique
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Précision de mesure du couple	±4 %
Emmanchement pour embout	14×18 mm
Poids	1100 g
Couple maximal	130 Nm
Graduation 1 trait =	2,5 Nm
Outil interchangeable	Embout
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Plage de couples	25 - 130 Nm
Plage de couples	20 - 95 lbfft
Lecture commutable	Nm
Réglage de la valeur de déclenchement	avec vernier de réglage
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Procédé de mesure	Couple
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Norme	DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [I <sub>3</sub> ]	415 mm
Type de raccordement	pour embouts (attachements rectangulaires)
Feedback	à déclenchement
Longueur de levier sans embout [I <sub>1</sub> ]	390 mm
Étalonnage	O1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	acoustique
Signalisation de déclenchement	haptique
Métrologie	mécanique
Série	MANOSKOP® 730 Quick
Fonction Knick	non
Fonction Slipper	non
QuickRelease/fonction de changement rapide	non
Index mobile	non
Type de produit	Clé dynamométrique

## Services

Étalonnage DAkkS Clé dynamométrique Couple maximal 1000 Nm	020020 1000
Étalonnage Clés dynamométriques Couple maximal 400 Nm	020010 400

## Accessoires

Regard de vernier pour clé dynamométrique Type 2	657212 2
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 2-3/4HD pouce	657600 2-3/4HD
Poignée de rechange pour clé dynamométrique Type 4	657211 4
Cliquet emboîtable réversible avec éjecteur QuickRelease Type-Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657590 2-1/2
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657600 2-1/2
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 2-3/4 pouce	657630 2-3/4
Coulisseau vert pour clés dynamométriques Type 2	657213 2
Embout avec carré Type-Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657700 2-1/2
Poignée de rechange pour clé dynamométrique Type 3	657211 3

Cliquet emboîtable avec éjecteur Type-Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657580 2-1/2
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657582 2-1/2
Cliquet emboîtable Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657620 2-1/2
Embout avec carré Type-Carré d'entraînement 2-3/4 pouce	657700 2-3/4
Cliquet emboîtable réversible Type-Carré d'entraînement 2-3/4 pouce	657600 2-3/4
Cliquet emboîtable Type-Carré d'entraînement 2-1/2 pouce	657630 2-1/2
Clé dynamométrique sans embout Couple maximal 130 Nm	657215 130
Regard de vernier pour clé dynamométrique Type 4	657212 4