

**Perceuse, Type: GBM10RE****Données de commande**

N° commande	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Perceuse à main avec moteur de 600 W et couple élevé pour perçages jusqu'à 10 mm dans l'acier.

- **Mandrin à serrage rapide pour une grande précision et une longue durée de vie.**
- **Design compact et poids réduit.**
- **Electronique de commande pour un pré-perçage précis.**
- **Rotation droite / gauche.**
- **Softgrip.**

**Avantage(s):**

Electronique de commande pour un pré-perçage précis.

**Livraison:**

Avec mandrin à serrage rapide 10 mm.

**Description technique**

Référence fabricant	GBM 10 RE
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	2600 min <sup>-1</sup>
Capacité de serrage du mandrin	1 - 10 mm
Poids	1,7 kg

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse	25 mm
Vibrations maximales suivant EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Puissance absorbée	600 W
Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse	10 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Perceuse