

**Garant**
**Fraise grande avance Hi5, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm**


## Données de commande

N° commande	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

## Description technique

Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø dents D <sub>c</sub>	32 mm
Arrosage interne	oui
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Plaquette adaptée	POMX 0704..
Longueur totale L <sub>tot</sub>	100 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	40 mm
Nombre de dents Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Série	Hi5

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Type de queue	Queue Weldon
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219884
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2