

Garant
Fraise grande avance Hi5, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm


Données de commande

N° commande	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Ø dents D _c	25 mm
Nombre de dents Z	2
Jeu de vis pour plaquettes	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Profondeur de coupe max. a _{p max}	1,4 mm
Plaquette adaptée	POMX 0704..
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Filetage attachement M	M12
Arrosage interne	oui
Ø D ₂	21 mm

Série	Hi5
Type de queue	avec filetage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219884
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2