

Garant
Fraise grande avance Hi5, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 66/6mm


Données de commande

N° commande	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Ø dents D_c	66 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219884 (10IP ; 2,2 Nm)
Nombre de dents Z	6
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	POMX 0704..
Longueur totale L_{tot}	50 mm

Ø D ₃	51,6 mm
Arrosage interne	oui
Série	Hi5
Angle d'attaque κ	90 degré
Type de queue	avec alésage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219884
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2