

Garant**Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 3/4-16****Données de commande**

N° commande	138007 3/4-16
GTIN	4062406210274
Classe d'article	111

Description**Exécution:****GARANT Master Tap INOX:**

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une **utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables** ainsi que dans les **matériaux duplex**.

La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.

- **Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum**
- **Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération**
- **Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 374

Filets au pouce: 16

Filetage Ø: 19,05 mm

Longueur totale L: 110 mm

Ø queue D_s: 14 mm

Carré corps □: 11 mm

Ø perçage: 17,5 mm

Description technique

Longueur totale L	110 mm
Filets au pouce	16

Carré corps □	11 mm
Filetage Ø	19,05 mm
Type d'outils	HSS E PM
Pas de filetage	1,587 mm
Profondeur de filetage	47,63 mm
Norme	DIN 374
Ø perçage	17,5 mm
Taille de filetage	3/4-16 UNF
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNF
Ø queue D _s	14 mm
Série	Master Tap
Revêtement	TiAlN
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2BX
Entrée	C
Angle d'hélice	45 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	28 m/min	N
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	23 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	9 m/min	M
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		