

**Garant****Clés mixtes, Ouverture: 7mm****Données de commande**

N° commande	613600 7
GTIN	4062406219604
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.  
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique.  
Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **HT-Drive**.

**Norme:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Matière(s):**

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

**Remarque(s):**

**HT-Drive** – Le profil parfaitement adapté.

**Avantage :**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**Description technique**

Ouverture	7 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	7 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	110 mm
Hauteur mâchoires max. $h_1$	4 mm
Norme	DIN 3113 A

Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés