

Garant**Clé mixte, exécution longue, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	614600 17
GTIN	4062406220686
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil coudé.**Norme:**

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive: Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **HT-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	12 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur mâchoires max. h_1	8 mm
Ouverture	17 mm
Longueur de clé L	240 mm
Position de l'œil	10 degré

Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Anti-déflagrant	non
Œil fortement coudé	oui
Type de produit	Clés