

Garant**Appareil de base pour étau autocentrant Xtric, Type: 125SP****Données de commande**

N° commande	363000 125SP
GTIN	4062406219956
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.**
- **Entièrement trempé et face inférieure fraisée avec précision.**
- **Etau pour serrage de pièces brutes et finies avec retrait minimum des mors/de la pièce.**
- **Avec alésages pour système de positionnement LANG, adaptable aux systèmes GARANT ZeroClamp et Erowa ITS148 (réf. 50 et 80) à l'aide d'une plaque intermédiaire.**
- **Changement de mors sans outil. Une modification de la plage de serrage est possible en retournant les mors.**
- **Interface d'automatisation.**
- **Système génial de changement des mors sans outil.**
- **Force de serrage jusqu'à 25 kN avec couple de 90 Nm.**
- **Commande rapide et intuitive.**
- **Précision de répétabilité <0,01 mm.**
- **Graduations pour le prépositionnement des modules de serrage.**
- **Ecrou de broche avec ou sans fonction d'oscillation.**
- **Bord de serrage pour brides de serrage.**
- **Réglage central à l'aide d'une clé à ergots.**

Utilisation:

Idéal pour l'usinage sur 5 faces. Serrage centré.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 363010 – 363045.

Livraison:

Rail de base, broche, écrous de broche, **protection de broche 363083.**

Accessoire(s):

Clé 6 pans 627424 réf. 5, clé à ergot 628600 réf. 2, clé dynamométrique 656050, douille 642229, brides de serrage 363081 80 et 361165 CS1, boulon de serrage GARANT 363190, plaques adaptatrices 363079, 363080, 363085. Console de hauteur 363090 (en combinaison avec le code art. 363079). Station de montage 358595 52/96.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 363010 – 363045 non fournis. Pour obtenir les conditions de serrage S2, retourner le mors. Compenser les lacunes de serrage pour les types XS, XSP et H avec des mors rapportés décalés.

Description technique

Poids	9 kg
Plage de serrage S1	0 - 94 mm
Angle d'oscillation	±2 degré
Dim. ouvertures de clés	13 mm
Dim. ouvertures de clés	5 mm
Couple maximal	132 Nm
Code couleur pour accessoires adaptés	Xtric 125
L	220 mm
Plage de serrage S2	92 - 180 mm
Série	Xtric
Force de serrage maximale	32 kN
B	125 mm
Hauteur H	54 mm
Rainure longitudinale	20 mm
Mesure étalon face inférieure	96 mm
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Ecrou de broche fixe à droite Type 125	363097 125
	363080 125/120

Plaque d'adaptation pour étau autocentrant Type ZS / pour
Ø plot de serrage 125/120 mm

Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 25 mm	363076 25
Mors doux rapporté Type 160S	363034 160S
Ecrou de broche oscillant à droite Type 125	363099 125
Mors doux rapporté Type 160A	363034 160A
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 20 mm	363076 20
Bride de serrage Type CS1	361165 CS1
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 12 mm	363076 12
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 30 mm	363076 30
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 30C mm	363076 30C
Plaque d'adaptation pour étau autocentrant Type ZS / pour Ø plot de serrage 125/138 mm	363080 125/138
Palier de broche complet Type 125/220	363008 125/220
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 32C mm	363076 32C
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 10 mm	363076 10
Paire de cales parallèlesmagnétique Hauteur 32 mm	363076 32
Ecrou de broche oscillant à gauche Type 125	363098 125