



Harnais IGNITE TRION, Type:



Données de commande

N° commande	098106
GTIN	4030281222286
Classe d'article	09F

Description

Exécution:

Ignite Trion. Harnais complet performant. Fonctionnel et ergonomique grâce au rembourrage pour les hanches asymétrique et aux anneaux de positionnement repliables suivant EN 358, qui n'entravent pas le travail. Ce nouveau système empêche le desserrage intempestif de la sangle. Convient particulièrement à une utilisation dans les entrepôts à chambres hautes. Nouvelle gamme de harnais Ignite présentant des détails raffinés, tels que rembourrage aux épaules et aux jambes, clips Oktalock de haute qualité pour une sollicitation uniforme des deux côtés. Enroulement du harnais pour un travail sans entraves et indicateur d'abrasion. Poids max. admissible: 140 Kg.

Utilisation:

Travaux sur les façades, montage d'échafaudages, construction métallique, plates-formes élévatrices, sécurité antichute permanente.

Norme:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Poids: 2,82 kg

Description technique



Série	IGNITE
Réf. fabricant	M / XXL
Tour de hanches	800 - 1300 mm
Poids	2,82 kg
Type de produit	Harnais