

**Clé à chocs, Type: GDS18E****Données de commande**

N° commande	074170 GDS18E
GTIN	
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Clé à chocs polyvalente pour un vissage puissant.

- **Particulièrement robuste grâce au carter métallique.**
- **Présélection de la vitesse de rotation pour un travail précis.**
- **Rotation droite / gauche pour le serrage et le desserrage.**
- **Maniement confortable grâce à la poignée Softgrip et à la position favorable du centre de gravité.**
- **Crochet de fixation, p. ex. pour accrocher la machine à un ressort.**

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	1300 min <sup>-1</sup>
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de coups	1000 - 2600 min <sup>-1</sup>
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Puissance absorbée	500 W

Poids	3,2 kg
Vibrations maximales suivant EN	4 m/s <sup>2</sup>
Référence fabricant	GDS 18E
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M18
Couple max. dur	250 Nm
Utilisation type	Strong
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Boulonneuses
USP2	Ø vis max. M18, avec carré mâle du porte-outils 1/2 pouce
USP1	250 Nm dur