



Meuleuse droite Batterie, Type: GGS18VLI



Données de commande

N° commande	077267 GGS18VLI
GTIN	3165140861939
Classe d'article	03C

Description

Exécution:

Meuleuse droite sans fil avec moteur tétrapolaire hautes performances, robuste et résistant.

- **Système Electronic Motor Protection (EMP) protégeant le moteur de la surcharge et assurant une longue durée de vie.**
- **Les batteries novatrices CoolPack prolongent la durée de vie.**
- **Modèle compact et poids réduit pour un maniement aisés.**
- **Système Bosch Electronic Cell Protection (ECP) protégeant la batterie contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.**

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur, 2 clés à fourches de 19, L-BOXX 136 et insert pour GGS 18 V-LI.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Référence fabricant: GGS18 V-Li

Nombre de batteries incluses: 1

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 5 Ah

Tension de la batterie: 18 V

Plage de vitesses de rotation: 22000 min⁻¹

Description technique

Tension de la batterie	18 V
------------------------	------

Poids	1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN	3,5 m/s ²
Référence fabricant	GGS18 V-Li
Présélection électronique de la vitesse de rotation	non
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø maximal pinces de serrage	8 mm
Plage de vitesses de rotation	22000 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Chargeur de batterie Type AL1860CV	073866 AL1860CV
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV