



## Perceuse à une vitesse, Type: 720552



### Données de commande

N° commande	075110 720552
GTIN	4014586882413
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

##### Perceuse à main Fein –

- **Mandrin de précision entièrement métallique.**
- **Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pointage précis en douceur.**
- **Carter d'engrenage métallique pour un positionnement sûr du palier.**
- **Poignée supplémentaire crantée pour un maintien sûr.**
- **Poignée sensitive FEIN pour un travail sûr et sans fatigue.**
- **Interrupteur intégral pour un maniement aisé.**

Compacte avec vitesse de rotation élevée.

#### Avantage(s):

Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation.

#### Livraison:

Avec 1 mandrin à serrage rapide 0,5 – 10 mm, **avec verrouillage.**

### Description technique

Attachement pour mandrin porte-forets	1/2 pouce – 20 UNF
Rotation gauche/droite	oui
Poids	1,7 kg

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Puissance absorbée	500 W
Capacité de serrage du mandrin	0,5 - 10 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	6 mm
Référence fabricant	BOP-6
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	20 mm
Plage de vitesses de rotation	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse