



Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 19,5 mm



Données de commande

N° commande	122500 19,5
GTIN	4045197050908
Classe d'article	11E

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial et donc arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Les **arêtes principales convexes** avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des **copeaux courts**, même avec les matériaux à copeaux longs.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale :

longueur des goujures (voir tableau) moins $1,5 \times \text{Ø nominal}$.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122445/122505**.

Type **HE**: commander avec **122440/122500** et **129100HE**.

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produits plus récents recommandés: 122415;122425 et 122435.

Type d'outils: Carbure monobloc

Profondeur de perçage jusqu'à: $4 \times D$

Angle de pointe: 140 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: Oui, à 25 bars

Méthode d'usinage: HPC

Norme: DIN 6537 K

Tolérance Ø nominal: h7

Nombre de dents Z: 2

Tolérance Ø nominal: h7

Longueur des goujures: 79 mm

Longueur totale L_{tot} : 131 mm

Ø queue: 20 mm

Avance f dans l'acier < 1100 N/mm^2 : 0,37 mm/tr

Description technique

Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm ²	0,37 mm/tr
Tolérance de queue	h6
Longueur des goujures	79 mm
Ø nom.	19,5 mm
Tolérance Ø nominal	h7
Ø queue	20 mm
Longueur totale L _{tot}	131 mm
Norme	DIN 6537 K
Profondeur de perçage maximale recommandée	49,8 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Profondeur de perçage jusqu'à	4×D
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert

Services

Rectification de queue Type HE	129100 HE
--------------------------------	-----------