

Garant**Table de travail à réglage en hauteur électrique Plan de travail en hêtre multiplis avec revêtement en caoutchouc noir, Type: 1500****Données de commande**

N° commande	920325 1500
GTIN	4062406229016
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Table de travail avec réglage en hauteur électrique pour activités de montage légères assis et debout. Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur. En cas de montage en rangée, des tôles de cisaillement supplémentaires sont nécessaires.

Accessoire(s):

Tôles perforées 920360 et 920365, tôles de cisaillement 920356 et 920357. Commander séparément.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir. Renforts en anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la charge admissible en conséquence. Livré complètement monté.

Description technique

Epaisseur plan de travail	50 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	610 - 1200 mm
Capacité de charge maximale	250 kg

Capacité de charge en continu	250 kg
Profondeur plan de travail	800 mm
Longueur plan de travail	1500 mm
Vitesse de levage	35 mm/s
Largeur	1500 mm
Profondeur	800 mm
Poids	82 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Tables de travail