

Garant**Embout à cliquet pour embout de vissage, Porte-embout: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Classe d'article	61E

Description**Exécution:**

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Cliquet réversible droite / gauche.**Utilisation:**

Pour embouts avec queue 6 pans suivant DIN ISO 1173, C 6,3 et E 6,3 (1/4 pouce).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:**Légende du schéma et de la formule:**

L_1 = longueur de levier sans embout

l_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l'ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.

Description technique

Largeur b	17,5 mm
Outil interchangeable	Embout
Capacité de charge max.	15 Nm
Nombre de dents	60
Porte-embout	1/4 pouce
Emmanchement	9×12 mm
Mesure étalon S	17,5 mm
Hauteur h	12,4 mm
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Cliquet réversible	oui
Outil avec fonction de cliquet	oui
Type de produit	Embout à cliquet pour embout de vissage