

Garant**Mandrin de taraudage à changement rapide synchrone M6 – M20, Queue Ø d: 40mm****Données de commande**

N° commande	319737 40
GTIN	4062406229696
Classe d'article	31P

Description**Exécution:**

Compensation de longueur minimale, adaptateurs de taraudage pour pinces de serrage ER.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage 338120.

Ø ext. mandrin D: 60 mm

Longueur col L: 67 mm

Code couleur queue VDI: VDI 40

Description technique

Queue Ø d ₁	40 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Longueur col L	67 mm
Compensation pression	0,2 mm
Compensation extension	1 mm
Ø ext. mandrin D	60 mm

Type de produit

Mandrins de taraudage VDI