

**KÄRCHER****Aspirateur industriel, Référence fabricant: IVR-L100DP****Données de commande**

N° commande	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Classe d'article	07D

**Description****Exécution:**

Aspirateur industriel destiné à l'aspiration et la séparation de **lubrifiants, d'émulsions lubrifiantes, d'eau ou d'huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques)**.

- **Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.**
- **Flexibilité d'utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l'huile.**
- **L'aspiration s'effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.**

Aspirateur industriel bimoteur 2,4 kW avec **châssis basculant, cuve en inox de 100 litres et pompe intégrée** pour une vidange aisée et complète.

**Livraison:**

Avec châssis basculant et tuyau de vidange avec indication de niveau. **Sans accessoires.**

**Accessoires adaptés, voir 078524, 078529 et 078533.**

**Remarque(s):**

Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

**Description technique**

Niveau sonore	76 dB(A)
---------------	----------

Longueur câble	6 m
Référence fabricant	IVR-L 100/24-2 Tc M
Largeur	620 mm
Dimensions nominales raccords	DN50 mm
Nombre de moteurs	2
Longueur	740 mm
Puissance absorbée	2400 W
Débit volumique d'air	118 l/s
Poids	59 kg
Volume du récipient	100 l
Dépression	230 mbar
Classe de poussières – aspirateur	L
Hauteur	1180 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

## Accessoires

Assortiment d'aspirateurs de copeaux et liquides Dimensions nominales raccords DN50	078529 DN50
Polyester Finefleese pour paniers à copeaux 40 l. Pour type d'aspirateur IVR-L100	072806 IVR-L100
Panier à copeaux pour aspirateurs industriels Volume 40 l	078524 40