



### Meuleuse d'angle GWS, Type: 17-125INOX

#### Données de commande

N° commande	077109 17-125INOX
GTIN	3165140820653
Classe d'article	03C

#### Description

##### Exécution:

**Meuleuse d'angle puissante et compacte.**

- **Moteur puissant avec régulation électronique constante, démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.**
- **Longue durée de vie grâce au refroidissement direct et à la protection contre la surcharge.**
- **Protection optimale de l'utilisateur grâce à la poignée supplémentaire Vibration Control, à l'arrêt KickBack et à la protection anti-redémarrage.**

**Moteur de 1700 W avec régulation électronique de la vitesse**, idéale p. ex. pour le **travail de l'acier inoxydable**.

##### Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Référence fabricant: GWS 17-125 INOX

Puissance absorbée: 1700 W

Plage de vitesses de rotation: 2200 - 7500 min<sup>-1</sup>

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 34 mm

Poids: 2,4 kg

#### Description technique

Vibrations maximales suivant EN	5 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,4 kg
Puissance absorbée	1700 W
Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui

## Fiche technique

Arrêt kickback	oui
Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Référence fabricant	GWS 17-125 INOX
Plage de vitesses de rotation	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle