



Meuleuse d'angle, Type: AGV17-180



Données de commande

N° commande	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Classe d'article	03M

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 180 mm:

- Moteur ProTector de 1750 W protégé contre la poussière avec régulation électronique constante, protection contre la surcharge, démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Poignée supplémentaire à amortissement des vibrations AVS, fonction anti-kickback et protection anti-redémarrage pour une protection optimale de l'utilisateur.
- Changement de disque sans outil grâce au blocage de broche et à l'écrou de serrage FIXTEC (fourni).

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, câble secteur de 4 m.

Description technique

Puissance absorbée	1750 W
Poids	3,1 kg
Démarrage en douceur	oui
Vibrations maximales suivant EN	7,4 m/s ²
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Référence fabricant	AGV17-180XCProTector/ Interrupteur "homme mort"

Arrêt kickback	oui
Prof. de tronçonnage max.	58 mm
Particularité	Régulation électronique constante, FIXTEC
Ø disque max.	180 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	7600 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT