

**Meuleuse d'angle GWS, Type: 24-180LVI****Données de commande**

N° commande	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Classe d'article	03C

**Description****Exécution:****Puissante meuleuse d'angle de 180 mm:**

- Puissant moteur de 2400 W avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Protection optimale de l'utilisateur grâce à la poignée principale et supplémentaire **Vibration Control**, à l'arrêt **KickBack** et à la protection anti-redémarrage.
- Poignée pivotante pour un meulage et un tronçonnage optimum.

**Livraison:**

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, élément de serrage.

**Description technique**

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	180 mm
Vibrations maximales suivant EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	5,4 kg
Référence fabricant	GWS 24-180 LVI
Prof. de tronçonnage max.	54 mm
Arrêt kickback	oui
Particularité	Poignée pivotante

Puissance absorbée	2400 W
Démarrage en douceur	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Meuleuses d'angle