



## Foret en carbure monobloc, queue cylindrique multidirectionnel DIN 6535 HA, Diamant, Ø m7: 1,1 mm



### Données de commande

N° commande	122514 1,1
GTIN	4045197673121
Classe d'article	10N

### Description

#### Exécution:

Avec **revêtement diamant cristallin sp<sup>3</sup>** de la toute dernière génération, pour l'usinage plus sûr de **matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90°** et géométrie spéciale **pour éviter le délaminage.**

**Avec listel** pour structure de fibre **multidirectionnelle.**

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

Longueur des goujures (voir tableau) moins 1,5×Ø nominal.

#### Remarque(s):

Disponible en **dimensions 1/100** suivant le tableau.

Type d'outils: Carbure monobloc

Norme: Norme usine

Profondeur de perçage jusqu'à: 5×D

Angle de pointe: 90 degré

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Arrosage interne: false

Tolérance Ø nominal: m7

Nombre de dents Z: 2

Plage de Ø (dimension 1/100): 1,01 - 1,1 mm

Longueur des goujures: 7,5 mm

Longueur totale L<sub>tot</sub>: 45 mm

Ø queue: 4 mm

Avance f dans le PRFV/PRFC: 0,02 mm/tr

### Description technique

Longueur des goujures	7,5 mm
-----------------------	--------

Tolérance de queue	h6
Nombre de dents Z	2
Plage de Ø (dimension 1/100)	1,01 - 1,1 mm
Avance f dans le PRFV/PRFC	0,02 mm/tr
Ø nom.	1,01 - 1,1 mm
Tolérance Ø nominal	m7
Ø queue	4 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	45 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée	5,9 mm
Revêtement	Diamant
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Profondeur de perçage jusqu'à	5×D
Angle de pointe	90 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Noir