



Scies à chaîne sans fil, Type: M18FCHS121



Données de commande

N° commande	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- Scie à chaîne robuste offrant une excellente ergonomie, ainsi que des performances et une vitesse de chaîne élevées.
- La batterie Li-Ion 18 V offre des performances élevées, un fonctionnement fiable et une durée de vie similaire à celle d'une machine de jardinage à essence, mais sans émissions directes.
- Une seule charge de batterie permet de réaliser jusqu'à 150 coupes dans le bois tendre de 10×10 cm (12,0 Ah); le même travail qu'avec un plein sur une machine de jardinage à essence.
- La batterie REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah a été conçue pour une utilisation professionnelle et prolongée. Elle est compatible avec tous les outils électriques sans fil Milwaukee à main. Vous pouvez donc utiliser une seule et même batterie pour vos scies-sabres sans fil, meuleuses d'angle sans fil ou boulonneuses sans fil Milwaukee.
- Griffe métallique pour un meilleur effet de levier lors de la coupe.
- Lubrification simple de la chaîne: récipient sans perte pour huile à chaîne (contenance: 200 ml), facile à remplir, contrôle aisé du niveau de remplissage.

Livraison:

Avec batterie High-Output de 12,0 Ah et chargeur, 80 ml d'huile, chaîne et protège-chaîne (lame).

Description technique

Poids	6,4 kg
Capacité de la batterie	12 Ah

Nombre de batteries incluses	1
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Vibrations maximales suivant EN	4,96 m/s ²
Tension de la batterie	18 V
Niveau sonore	97,69 dB
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scie à chaîne