

FLEX**Polisseuses, Type: XCE10-8125****Données de commande**

N° commande	077771 XCE10-8125
GTIN	4030293180550
Classe d'article	03S

Description**Exécution:**

- **Course de polissage de 8 mm à entraînement forcé pour une forte abrasivité, sans hologramme.**
- **Fonctionnement très silencieux grâce à la masse d'équilibrage.**
- **Idéale pour les peintures thermosensibles grâce à un faible dégagement de chaleur sur la surface.**
- **Plateau auto-agrippant amorti spécial pour le polissage.**
- **La tête de réduction plate réduit la distance par rapport à la surface, Permet ainsi de guider la machine en toute sécurité dans n'importe quelle position.**
- **Capot à poignée: forme ergonomique avec Softgrip.**
- **Electronique à microprocesseur VR: avec maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique, démarrage progressif, interrupteur d'accélération, verrouillage anti-redémarrage après une coupure de courant, protection contre la surcharge, surveillance de la température et présélection de la vitesse de rotation.**
- **Guidage d'air optimisé pour un pouvoir de refroidissement optimal du moteur et des engrenages. Pas de fuite d'air gênante pour l'utilisateur.**

Description technique

Puissance absorbée	1010 W
Poids	2,6 kg

Référence fabricant	XCE 10-8 125
Longueur câble	4 m
Plage de vitesses de rotation	140 - 430 min ⁻¹
Ø maximal outil à polir	160 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Polisseuse