

Garant
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 7,98mm

Données de commande

N° commande	122790 7,98
GTIN	4045197059147
Classe d'article	11E

Description
Exécution:

Perçage et alésage en une opération. Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Précision d'alignement élevée grâce aux **4 listels**.

Avantage(s):

Il est possible d'obtenir des **tolérances de fabrication** strictes avec **ajustement H7** en une seule opération.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122790 + 129100HB**.

Type **HE**: commander avec **122790 + 129100HE**.

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Foret d'ajustement HPC en carbure pour l'usinage de l'aluminium disponible sur demande.

Description technique

Longueur des goujures L_c	53 mm
Tolérance de queue	h6
Nombre de dents Z	2
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,22 mm/tr
Ø nom. D_c	7,98 mm
Ø queue D_s	8 mm
Longueur totale L	91 mm

Norme	DIN 6537
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	41,1 mm
Tolérance	H7
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Exécution	6×D
Angle de pointe	140 degré
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	85 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
Air	moyennement adaptée		

Services

Rectification de queue Type HE	129100 HE
Rectification de queue Type HB	129100 HB

