



Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 26, Queue Ø d1: 40-UEKmm



Données de commande

N° commande	319148 40-UEK
GTIN	2050002040021
Classe d'article	33E

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.

- Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.
- Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.
- Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.
- Réglage en hauteur de ± 1 mm.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution inversé.

Description technique

L ₁	88,5 mm
Hauteur H	100 mm
Largeur B ₁	35 mm

Code couleur queue VDI	VDI 40
Largeur B ₂	60 mm
Largeur B ₃	48 mm
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage VDI