

**Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 32, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319149 30
GTIN	2050002040038
Classe d'article	33E

Description**Exécution:**

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.

- **Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.**
- **Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.**
- **Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.**
- **Réglage en hauteur de ± 1 mm.**

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution en hauteur.

Description technique

L ₁	85,5 mm
Largeur B ₁	35 mm
Hauteur H	100 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30

Largeur B ₃	48 mm
Largeur B ₂	60 mm
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage VDI