

Garant

Mandrin porte-fraises Weldon avec douille en carbure et canaux d'arrosage, SK 40 A = 100, Ø serrage D1: 10 mm



Données de commande

N° commande	300236 10
GTIN	4062406240806
Classe d'article	31P

Description

Exécution:

Mandrin Weldon avec douille en carbure de précision intégrée dans l'alésage de serrage. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec canaux d'arrosage obturables.

Avantage(s):

- **Stabilité accrue du mandrin.**
- **Précision de concentricité répétable.**
- **Bruits d'usinage faibles et homogènes.**
- **Durées de vie de l'outil plus longues.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Ø ext. D: 35 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 10

Description technique

Ø serrage D ₁	10 mm
Ø ext. D	35 mm
Vis de serrage de rechange 309900	10

Support	SK 40 A = 100
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon