

**Rubans adhésifs textiles, argent, Largeur×longueur (mm×m): 48X50****Données de commande**

N° commande	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion. Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Type de ruban adhésif: une face

Masse adhésive: Caoutchouc synthétique

Epaisseur: 0,17 mm

Description technique

résiste à des températures jusqu'à	75 °C
Couleur	argent
Matériau support	Tissu

Fiche technique

Particularité	découpable à la main
Résistance à la traction	3,5 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Largeur	48 mm
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Emballer
Utilisation	Coller
Longueur	50 m
Support présent	non
Extensibilité	25 %
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Epaisseur	0,17 mm
Finesse de la toile	32 mesh
Durée de conservation minimum	12 mois
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,75 N/mm
Type de ruban adhésif	une face
Température de stockage	20 °C
Attribut des noms de produit	argent
Type de produit	Ruban adhésif