



Fraise carbure monobloc, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm



Données de commande

N° commande	202615 4
GTIN	4062406244606
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Dépouille excentrée.

Remarque(s):

Produit succédant à 202610.

Description technique

Ø queue D_s	4 mm
Longueur de coupe L_c	8 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,023 mm
Longueur totale L	36 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Ø dents D_c	4 mm
Nombre de dents Z	4
Type de queue	HA
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	30 degré
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,02 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré

Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine $1 \times D$
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,03 \times D$ pour le copiage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		