

Garant**Mandrins porte-fraises Weldon Type AD, BT 50 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	303670 6
GTIN	4062406250188
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux).

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:

- **Meilleure qualité d'état de surface**
- **Durées de vie d'outil plus longues**
- **Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)**
- **Meilleure précision de concentricité**

Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø ext. D	25 mm

Ø serrage D ₁	6 mm
a	1,5 mm
Support	BT 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Exécution	BT-DC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6
--	----------