

Garant**Mandrins porte-fraises Type AD, BT 30 court, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	303780 16
GTIN	4062406250393
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip et canaux d'arrosage.

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:

- **Meilleure qualité d'état de surface**
- **Durées de vie d'outil plus longues**
- **Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)**
- **Meilleure précision de concentricité**

Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806. Clé spéciale 309840.

Description technique

Ø ext. D	38 mm
Longueur de col cote A	35 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	16

Ø mandrin d ₁	16 mm
Clé spéciale adaptée 309840	16
a	1 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	BT 30 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	JIS B6339
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	AD
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Exécution	BT-DC
Type de produit	Mandrins porte-fraises