



## Lame de scie circulaire expert for Steel, Ø lame D: 355mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 583910 355    |
| GTIN             | 3165140737753 |
| Classe d'article | 54B           |

### Description

#### Exécution:

Lame de scie de précision avec **lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire**. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le **revêtement** empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les **dents en carbure rectifiées avec précision** garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

#### Utilisation:

Pour l'**acier**. L'ancrage spécial des dents en carbure dans la lame de base évite l'arrachement de dents. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale (biseautée), angle de coupe neutre. Pour scies oscillantes et à onglet.

#### Remarque(s):

**Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.**

### Description technique

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ø               | 355 mm  |
| Ø alésage       | 25,4 mm |
| Nombre de dents | 80      |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Largeur de coupe B | 2,6 mm                     |
| Type de produit    | Lames de scies circulaires |