



Lame de scie circulaire expert for Aluminium, Ø lame D: 254mm



Données de commande

N° commande	583920 254
GTIN	3165140796781
Classe d'article	54B

Description

Exécution:

Lame de scie de précision avec **lame de base très résistante, insonorisée et anti-vibratoire**. La bague de serrage intégrée assure une bonne stabilité de forme dans toutes les plages de températures. Le **revêtement** empêche toute adhérence, évite l'échauffement de la lame et protège de la corrosion. Les **dents en carbure rectifiées avec précision** garantissent une durée de vie élevée et une qualité de coupe optimale.

Utilisation:

Coupe précise dans l'**aluminium** et d'autres métaux non ferreux. Forme de dent: Denture plate trapézoïdale avec angle de coupe négatif pour un travail aisé et sûr en cas d'avance manuelle. Pour scies oscillantes et à onglet, scies à panneaux.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.

Description technique

Ø alésage	30 mm
Ø	254 mm
Nombre de dents	80

Largeur de coupe B	2,8 mm
Trous d'entraînement - Nombre/Ø/cercle primitif	2/7/42 et 2/9,5/46,5 et 2/9/46 et 2/10/60 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires