



Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 11,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 122394 11,5 |
| GTIN | 4045197419675 |
| Classe d'article | 12E |

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial – avec arête de coupe transversale de **grande précision de centrage**. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des **copeaux courts**.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.

Type **HB**: commander avec **122396**.

Type **HE**: commander avec **122398**.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 6537 K

Tolérance Ø nominal: m7

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 37,8 mm

Tolérance Ø nominal: m7

Longueur totale L: 102 mm

Ø queue D_s : 12 mm

Avance f dans l'INOX < 900 N/mm²: 0,12 mm/tr

Description technique

| | |
|--|------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ² | 0,12 mm/tr |
| Longueur des goujures L_c | 55 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Ø nom. D _c | 11,5 mm |
| Tolérance de queue | h6 |
| Tolérance Ø nominal | m7 |
| Ø queue D _s | 12 mm |
| Longueur totale L | 102 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂ | 37,8 mm |
| Revêtement | TiAlN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Exécution | 4×D |
| Angle de pointe | 140 degré |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Bleu |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | 120 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 75 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 65 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | moyennement adaptée | 60 m/min | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 30 m/min | M |
| GG | moyennement adaptée | 70 m/min | K |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

av. arrosage min.

moyennement adaptée