

HOLEX**Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm****Données de commande**

N° commande	766043 260
GTIN	4062406254834
Classe d'article	72D

Description**Exécution:**

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Avec microdenture. Tête de cisaille en **acier spécial** (HRC 58 – 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.

Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Description technique

Longueur lames	33 mm
Longueur totale	260 mm
Type d'utilisation	coupe à gauche
Type de produit	Ciseaux