

**Garant**

**Mandrin à pinces, très étroit, avec arrosage interne, SA 40 A = 160, Plage de serrage: 2-6mm**

**Données de commande**

N° commande	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
- Queues avec finition dure.
- Avec RFID/alésage Balluffchip.
- La pince de serrage se serre par l'arrière au moyen d'une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n'est pas nécessaire !

**Avantage(s):**

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

**Livraison:**

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806,

Clés de serrage AB 308820– 308835,

**Pinces de serrage GARANT 309563,**

**Pinces de serrage ALBRECHT 309572 – 309573.**

Méthode d'usinage: UGV

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø ext. D: 27 mm

**Description technique**

Plage de serrage	2 - 6 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Ø ext. D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Support	SA 40 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces