


CNMG 09T304, Nuance: HBT130

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250090 HBT130 |
| GTIN | 4062406256043 |
| Classe d'article | 22D |

Description

CNMG 09T304 HBT130 Nuance: HBT130
 Brise-copeaux: MF
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f: 0,15 - 0,45 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nuance | HBT130 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Application principale | M |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Revêtement | TiCN |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Code ISO plaquette | CNMG 09T304 |
| Avance f | 0,15 - 0,45 mm/tr |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Brise-copeaux | MF |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 220 m/min |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |