



CNMG 09T304, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Classe d'article	22D

Description

CNMG 09T304 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 330 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	HBT020
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Revêtement	TiCN

Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 m/min
Brise-copeaux	PF
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage