



## Fraises à ébavurer carbure monobloc 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG8107 8      |
| GTIN             | 4062406199623 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description

#### Exécution:

Tolérance: **dim. S** = ±0,1 mm.

**Comme 208107.**

#### Utilisation:

Parfaitement adaptées au **chanfreinage** et à l'**ébavurage** d'arêtes de pièces ainsi qu'aux **travaux de détourage**.

### Description technique

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>                                     | 8 mm                |
| Avance f <sub>z</sub> dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm             |
| Dim. S   | 5,6 mm              |
| Angle du chanfrein de bec                                  | 45 degré            |
| Longueur totale L  | 59 mm               |
| Ø dents D <sub>c</sub>                                     | 8 mm                |
| Queue  | DIN 6535 HA avec h6 |
| Nombre de dents Z  | 4                   |
| Contenu  | 5                   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Revêtement                                 | TiAlN                 |
| Type d'outils                              | Carbure monobloc      |
| Norme                                      | Norme usine           |
| Type                                       | N                     |
| Tolérance Ø nominal                        | h6                    |
| Direction de l'approche                    | Horizontal et oblique |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré              |
| Arrosage interne                           | non                   |
| Tolérance de queue                         | h6                    |
| Type de produit                            | Ebavureurs            |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu (à copeaux courts)         | adaptée             | 280 m/min      | N        |
| Alu > 10% Si                   | adaptée             | 200 m/min      | N        |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 120 m/min      | P        |
| Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 105 m/min      | P        |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 100 m/min      | P        |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 70 m/min       | P        |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | moyennement adaptée | 60 m/min       | P        |
| Acier < 55 HRC                 | moyennement adaptée | 35 m/min       | H        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 80 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | adaptée             | 60 m/min       | M        |
| Fonte GG(G)                    | adaptée             | 90 m/min       | K        |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| av. arrosage max.              | adaptée             |                |          |
| av. arrosage min.              | moyennement adaptée |                |          |
| à sec                          | moyennement adaptée |                |          |
| Air                            | Moyennement adapté  |                |          |

---

## Accessoires

Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° Ø h6 DC 8 mm

208107 8