


**CNMG 120404, Nuance: HBT020****Données de commande**

N° commande	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Classe d'article	22D

**Description**

CNMG 120404 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 330 m/min

**Description technique**

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	PF
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBT020
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P

Revêtement	TiCN
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage