

Garant**Étau autocentrant pneumatique, Type: 160/4****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 360180 160/4 |
| GTIN | 4062406198749 |
| Classe d'article | 310 |

Description**Exécution:**

- **Course réglable + 5 mm par côté.**
- **Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.**
- **Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.**

Avec plaque de base, pour un couple d'appui supérieur et une stabilité maximale.

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un **fonctionnement automatisé** via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Gamme de mors 360183 – 360187.

Description technique

| | |
|---------------------------|---------|
| Force de serrage maximale | 22,5 kN |
| B | 160 mm |
| Poids | 22,2 kg |

| | |
|---------------------------|---------------|
| L | 160 mm |
| Hauteur H | 99,2 mm |
| Course de serrage | 8,5 mm |
| Débit d'air comprimé max. | 9 bar |
| Largeur mors A | 104 mm |
| Pour code couleur | PCV 160 |
| Mesure étalon en croix | 200 mm |
| Type de produit | Etaux machine |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Paire de mors de préhension Type 1 | 360183 1 |
| Paire de mors de préhension Type 1 | 360184 1 |
| Mors doux rapporté 1/2 Type 148S | 360186 148S |
| Paire de mors doux rapportés Type 148 | 360187 148 |
| Paire de mors doux rapportés Type 168 | 360187 168 |
| Mors doux rapporté 1/2 Type 148A | 360186 148A |
| Adaptateur de mors Pour type 160 | 360182 160 |
| Paire de mors de base Type 148 | 360185 148 |