


**CNMG 120404, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Classe d'article	22D

**Description**

CNMG 120404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 200 m/min

**Description technique**

Application principale	M
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	MM
Revêtement	TiCN
Type d'outils	Carbure

Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 200 m/min
Nuance	HBT130
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage