


CNMG 120408, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120408 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,12 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 200 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN

Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 m/min
Nuance	HBT130
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage