


**CNMG 120412, Nuance: HBT020**

**Données de commande**

N° commande	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Classe d'article	22D

**Description**

CNMG 120412 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 280 m/min

**Description technique**

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Brise-copeaux	PM
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nuance	HBT020
Revêtement	TiCN
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr

Prof. coupe $a_p$	0,8 - 5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 280 m/min
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage