


CNMG 120408, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120408 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,8 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 280 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Prof. coupe a_p	0,8 - 5 mm
Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,45 mm/tr

Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nuance	HBT020
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage