



CNMG 120408, Nuance: HBT020

Données de commande

N° commande	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120408 HBT020 Nuance: HBT020
 Brise-copeaux: PR
 Prof. coupe a_p : 1,8 - 6 mm
 Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PR
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HBT020
Classement finition/ébauche	Finition

Code ISO plaquette	CNMG 120404
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1,8 - 6 mm
Application principale	P
Revêtement	TiCN
Type de produit	Plaquette pour tournage