


CNMG 120408, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Classe d'article	22D

Description

CNMG 120408 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MR

Prof. coupe a_p : 2 - 6 mm

Avance f : 0,15 - 0,55 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 180 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	2 - 6 mm
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M

Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 m/min
Brise-copeaux	MR
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage