


DNMG 110404, Nuance: HBT130

Données de commande

N° commande	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Classe d'article	22D

Description

DNMG 110404 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,15 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Nuance	HBT130
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nombre de changements/dents	4

Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage