

**Pointe tournante 60° / 30°, Cône morse: 6****Données de commande**

N° commande	320673 6
GTIN	4062406200275
Classe d'article	32L

**Description****Exécution:**

- **Le corps et la pointe sont trempés.**
- **Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.**
- **Roulement à billes précis pour une grande précision de concentricité.**
- **Sans entretien grâce au graissage à vie.**
- **Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.**
- **Avec pointe allongée, angles de pointe 60° / 30°.**

**Description:**

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu'il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s'exercent sur ces pièces.

La pointe de centrage est fixée à l'aide d'un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l'aide d'un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

**Utilisation:**

Pour tous types de tours, tant pour l'ébauche que pour la finition.

La pointe allongée permet un démarrage aisé de l'outil de tour sur le côté plan de la pièce à usiner. Convient particulièrement pour le copiage.

Ø corps D: 105 mm

Longueur utile B: 169 mm

Ø pointe max. 60° A: 50 mm

Ø pointe max. 30° A: 30 mm

Erreur de concentricité max.: 0,01 mm

Longueur pointe C: 77,5 mm

## Description technique

Vitesse de rotation max.	2800 min <sup>-1</sup>
Longueur pointe C	77,5 mm
Cône morse	MK6
Longueur utile B	169 mm
Ø corps D	105 mm
Pour poids de la pièce	2500 kg
Ø pointe max. 60° A	50 mm
Ø pointe max. 30° A	30 mm
Erreur de concentricité max.	0,01 mm
Type de produit	Pointe de centrage